Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3313.614 Latiguillo de conexión

Estado: 16/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



SK 3313.614 - Latiguillo de conexión

Manga de conexión flexible con posibilidad de cortar, incl. tuerca de racor en ambos extremos para la conexión del LCP/LCU a una tubería fija.

Características

Referencia	SK 3313.614
Ejecución	Refrigeración de rack CW
Descripción producto	La manga de conexión flexible permite conectar de forma sencilla la acometida de agua de refrigeración del LCU a una tubería fija. Los tubos tienen un codo de 90° en un extremo y una pieza de apriete en el otro extremo, que permiten acortarlos.
Material	NBR (interior) con espiral de acero e inserto de tejido
Longitud	2.5 m
Acometidas de agua	Rosca hembra G ¾"
Campo de temperatura de servicio	-30 °C70 °C
Presión de servicio admisible (p máx.)	10 bar
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	5.08
Peso bruto	5.485
Código arancelario	39173200
EAN	4028177983861
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

© Rittal 2025 2