


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3314.025 Módulo activo

Estado: 3/06/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3314.025 - Módulo activo para LCP Rear Door CW



## Características

Referencia	SK 3314.025
Ejecución	Refrigeración de salas CW
Material	Chapa de acero Cobre Plástico
Superficie	RAL 9005, estructurado fino mate RAL 9005, estructurado fino mate
Dimensiones	Anchura: 372 mm Altura: 2.066 mm Profundidad: 123 mm
Tensión de servicio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia asignada	0.47 kW
Intensidad (máx.)	4.8 A
Campo de temperatura de servicio	10 °C...50 °C
Sound power level	at 50 % Speed: 77 dB(A) at 100 % Speed: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m	at 50 % Speed: 71 dB(A) at 100 % Speed: 78 dB(A)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	26 kg

# Características

---

Peso bruto	27 kg
Código arancelario	84145915
Descripción producto	SK Módulo de ventiladores para LCP RD CW, RAL 9005, estructurado fino mate, 24 V (c.c.)

---