Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3350.115

Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19")

Estado: 25/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



SK 3350.115 - Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 - 480 m³/h

Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor. Fácil mantenimiento de los ventiladores gracias al marco guía.

Características

Referencia	SK 3350.115		
Descripción producto	Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". E montaje permite una circulación permanente del aire en el armar evitando la formación de focos de calor.		
Ventajas	Fácil mantenimiento y sustitución de los ventiladores gracias al marco guía		
Color	RAL 7035		
Unidad de envase	Unidad cableada a punto de conexión Incl. regleta de bornes y material de fijación		
Caudal de aire (soplado libre)	320 m³/h		
Observación referente a la referencia	Plazo de entrega bajo demanda		
Tensión de servicio	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz		
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,46 A A 60 Hz: 0,46 A		
Fusible previo	Automático/fusible: 6 A		
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Altura: 44 mm Profundidad: 200 mm		
Distancia entre ejes de ventiladores	85 mm		
Nº ventiladores	2		
Nivel de ruido	A 50 Hz: 52 dB(A)		

© Rittal 2025 2

Características

Campo de temperatura de servicio	-10 °C55 °C
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.04
Peso bruto	2.24
Código arancelario	84145915
EAN	4028177041561
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)	
•		
	VDE	

© Rittal 2025 3