

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3351.230

Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19")

Estado: 4/06/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3351.230 - Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 - 480 m³/h

Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor. Fácil mantenimiento de los ventiladores gracias al marco guía.

Características

Referencia	SK 3351.230
Descripción producto	Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor.
Ventajas	Fácil mantenimiento y sustitución de los ventiladores gracias al marco guía
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Unidad cableada a punto de conexión Incl. regleta de bornes y material de fijación
Caudal de aire (soplado libre)	480 m ³ /h
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,36 A A 60 Hz: 0,33 A
Fusible previo	Automático/fusible: 6 A
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Altura: 44 mm Profundidad: 200 mm
Distancia entre ejes de ventiladores	85 mm
Nº ventiladores	3
Nivel de ruido	A 50 Hz: 51 dB(A)
Campo de temperatura de servicio	-10 °C...55 °C
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso neto	2.5 kg
Peso bruto	2.712 kg
Código arancelario	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descripción producto	SK VENTIL MODUL VARIO 230V C.A

Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized) VDE
Explicaciones	Declaración de conformidad
