

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3373.144

Intercambiador de calor aire-agua

Estado: 12/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3373.144 - Intercambiador de calor aire-agua montaje mural

Clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.

Características

Referencia	SK 3373.144
Ejecución	montaje mural Piezas conductoras de agua, acero inox. (1.4571)
Descripción producto	Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de temperatura de hasta +70 °C. Comodidad de montaje y opciones flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Cableado a punto de conexión Plantilla de taladros Material de estanqueidad y de fijación
Potencia total de refrigeración	L 35 W 10 para 400 l/h: 2 kW
Tensión de servicio	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel	A 50 Hz: 110 W A 60 Hz: 140 W
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,22 A A 60 Hz: 0,25 A
Presión de servicio admisible (p máx.)	1 - 10 bar
Duración de la conexión	100 %
Medio refrigerante	Agua (ver especificación en internet)
Temperatura en la impulsión del agua	1 °C...30 °C

Características

Acometidas de agua	Boquillas ½" Rosca exterior G ¾"
Regulación de la temperatura	Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	1 °C...70 °C
Observación	Válvula de retención integrada en ejecución con controlador Confort-e
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidad: 145 mm
Observación referente a la referencia	Plazo de entrega bajo demanda
Campo de regulación	20 °C...55 °C
Fusible previo	Interruptor de protección del transformador: 3,5...5 A
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Código arancelario	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Descripción producto	SK Intercambiador de calor aire/agua, montaje mural, 2 kW, 400 V, 1~, 50/60 Hz, regulación básica, piezas conductoras de agua: V4A, An.Al.Pr. 400 x 950 x 145 mm

Aprobaciones

Aprobaciones

Aprobaciones

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Explicaciones

Declaración de conformidad