

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3580.100

Barras colectoras E-Cu

Estado: 4/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3580.100 - Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.



Características

Referencia	SV 3580.100
Material	E-Cu F30
Longitud	2,400 mm
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas	DIN EN 13 601
Sección	12 mm x 10 mm
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso neto	15.48 kg
Peso bruto	15.5 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	2.58
Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522

Características

ECLASS 8.0	27370303
Descripción producto	SV BARRAS COLECTO.E-CU 12X10MM 2400MM,VE=6ST

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
