

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3582.020

Barras colectoras CUPONAL

Estado: 28/06/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3582.020 - Barras colectoras CUPONAL

Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre.



Características

Referencia	SV 3582.020
Descripción producto	Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre, adecuadas para la realización de embarrados con soportes de barras colectoras 9340.000/9340.050.
Material	Aluminio Cobre
Longitud	2,400 mm
Intensidad máx.	235 A
Observación	La intensidad se produce con una temperatura de barras de 65 °C y una temperatura ambiente de 35 °C Diagrama del factor corrector según DIN EN 43 671 Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas	DIN EN 13 601
Sección	20 mm x 5 mm
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso neto	4.5 kg
Peso bruto	6.1 kg

Características

Contenido de cobre (kg / pza.)	0.35
Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Descripción producto	SV sistemas de barras CUPONAL 20x5 UE=6pzas

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---