


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3584.020

Barra colectoras CUPONAL


Estado: 9/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3584.020 - Barras colectoras CUPONAL

Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre.



Características

| | |
|----------------------|---|
| Referencia | SV 3584.020 |
| Descripción producto | Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre, adecuadas para la realización de embarrados con soportes de barras colectoras 9340.000/9340.050. |
| Material | Aluminio Cobre |
| Longitud | 2,400 mm |
| Intensidad máx. | 328 A |
| Observación | La intensidad se produce con una temperatura de barras de 65 °C y una temperatura ambiente de 35 °C Diagrama del factor corrector según DIN EN 43 671 Posibilidad de cortar a la longitud deseada |
| Normas | DIN EN 13 601 |
| Sección | 30 mm x 5 mm |
| Dimensiones | Longitud: 2.400 mm |
| Unidad de embalaje | 6 pza(s). |
| Peso neto | 8.52 |
| Peso bruto | 9 |

Características

Contenido de cobre (kg / pza.) 0.52

Código arancelario 74071000

EAN 4028177686571

ETIM 9 EC001522

ETIM 8 EC001522

ECLASS 8.0 27370303

Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK