



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3585.020

Barra colectoras CUPONAL


Estado: 10/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3585.020 - Barras colectoras CUPONAL

Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre.



Características

Referencia	SV 3585.020
Descripción producto	Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre, adecuadas para la realización de embarrados con soportes de barras colectoras 9340.000/9340.050.
Material	Aluminio Cobre
Longitud	2,400 mm
Intensidad máx.	363 A
Observación	La intensidad se produce con una temperatura de barras de 65 °C y una temperatura ambiente de 35 °C Diagrama del factor corrector según DIN EN 43 671 Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas	DIN EN 13 601
Sección	20 mm x 10 mm
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	3 pza(s).
Peso neto	19.35
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.7

Características

Código arancelario 74071000

EAN 4028177686564

ETIM 9 EC001522

ETIM 8 EC001522

ECLASS 8.0 27370303

Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK