Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






Estado: 27/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



SV 3587.000 - Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.



Características

SV 3587.000
E-Cu F30
2,400 mm
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
DIN EN 13 601
40 mm x 10 mm
Longitud: 2.400 mm
3 pza(s).
25.8
25.9
8.6
74071000
4028177044883
EC001522

© Rittal 2025

Características

ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3