


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3588.005**

**Barras colectoras E-Cu**

Estado: 13/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3588.005 - Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.



## Características

Referencia	SV 3588.005
Material	E-Cu F30
Longitud	2,400 mm
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas	DIN EN 13 601
Sección	50 mm x 10 mm
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	21 kg
Peso bruto	21.7 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	10.75
Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522

# Características

---

ECLASS 8.0

27370303

---

Descripción producto

SV Barras colectoras E-CU 50X10MM 2400MM UE=2pzas

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK