

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4051.105**

**Iluminación de trabajo LED**

Estado: 4/04/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.105 - Iluminación de trabajo LED para WS 540

Para fijación al tablero de la mesa, con dispositivo de apriete.



## Características

Referencia	AS 4051.105
Descripción producto	Para fijación al tablero de la mesa, con dispositivo de apriete.
Ventajas	<p>Iluminación brillante, sin reflejos ni parpadeos, homogénea y sin sombras</p> <p>Para la temperatura de color puede escogerse entre blanco cálido, neutro o frío, que favorece la concentración y reduce los síntomas de fatiga.</p> <p>Excelente fidelidad de color y elevado contraste</p> <p>Brazo articulado de aluminio con cabezal 3D pivotante y posibilidad de bloqueo para un posicionamiento preciso de la fuente de iluminación</p>
Datos técnicos	<p>Brazo articulado: longitud 970 mm</p> <p>Reproducción cromática: 94 – 98 Ra</p> <p>Ángulo de radiación: 100°</p>
Material	<p>Caja de la luminaria: aluminio</p> <p>Anti-deslumbramiento: macrolón</p>
Unidad de envase	<p>Iluminación de trabajo LED</p> <p>Incl. material de fijación</p>
Potencia	26 W
Long. cable de conexión	3 m
Posibilidades de conexión	Conector fuente de alimentación (CEE 7/16) con adaptador c.a.
Elemento luminoso	84 leds SMD

# Características

Clase de protección	III (SELV)
Flujo luminoso	2,930 lm
Adecuados para referencia	4051.100
Campo de temperatura de servicio	-10 °C...40 °C
Tensión de servicio	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones	Anchura: 545 mm Altura: 90 mm Profundidad: 35 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.5 kg
Peso bruto	4.2 kg
Código arancelario	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Descripción producto	Iluminación de trabajo LED para WS 540, regulador de intensidad, 230 V/50 Hz