

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.644 Terminales

Estado: 30/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.644 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

Características

Referencia	AS 4051.644
Descripción producto	Con collar plástico.
Datos técnicos	Resistente al calor hasta 105 °C
Material	E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color	rojo
Longitud	10 mm
AWG	18
Diámetro interior	3 mm
Para sección	1 mm ²
Código de color DIN	sí
Observación	Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas	AEH DIN 46228
Adecuados para referencia	4051.205 4051.210
Forma de entrega	seltas (10 UE de 100 piezas)
Unidad de embalaje	1,000 pza(s).
Peso neto	1 kg
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Características

ECLASS 8.0

36659290

Descripción producto

Terminales para ensamblaje de cables, 1 mm², AWG 18, rojo, 10 mm, sueltos (10 UE de 100 piezas), 1000 piezas

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)
UR