


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.000

Tenaza crimpadora

Estado: 13/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.000 - Tenaza crimpadora para casquillos terminales

Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.



Características

Referencia	AS 4054.000
Ejecución	acodado
Descripción producto	Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.
Ventajas	Mínimo esfuerzo con grandes conducciones de cable Alta calidad de compresión constante Centros de troquelado marcados para un mecanizado preciso de las respectivas secciones Bloqueo forzado con desbloqueo
Material	Acero para herramientas de alta calidad
Superficie	Mate, cromatada
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión	Crimpado trapezoidal
Dirección de la entrada de cables	lateral
Dimensiones	Altura: 59 mm Longitud: 198 mm
AWG	24 - 10

Características

Para sección	0,25 - 6 mm ²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.439
Peso bruto	0.449
Código arancelario	82032000
EAN	4028177807587
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811