


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.020

Tenaza crimpadora

Estado: 3/03/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.020 - Tenaza crimpadora para terminales redondos

Para el mecanizado de terminales de conexión sin aislar



Características

Referencia	AS 4054.020
Ejecución	acodado
Descripción producto	Para el mecanizado de terminales de los cables sin cubierta aislante.
Ventajas	Bloqueo forzado con desbloqueo Mediante una transmisión óptima de la palanca se precisan fuerzas de accionamiento mínimas incluso con grandes secciones
Material	Acero para herramientas de alta calidad
Superficie	Mate, cromatada
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión	Crimpado indent
Dimensiones	Altura: 59 mm Longitud: 198 mm
AWG	20 - 14
Para sección	0,5 - 2,5 mm ²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.429 kg
Peso bruto	0.439 kg

Características

Código arancelario	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Descripción producto	AS Tenaza crimpadora 0,34 - 2,5 mm², crimp. indent