### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## AS 4054.024 Tenaza crimpadora

Estado: 21/10/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



# AS 4054.024 - Tenaza crimpadora para terminales redondos

Para el mecanizado de terminales de conexión sin aislar



#### Características

Referencia	AS 4054.024
Ejecución	recto
Descripción producto	Para el mecanizado de terminales de los cables sin cubierta aislante.
Ventajas	Bloqueo forzado con desbloqueo Mediante una transmisión óptima de la palanca se precisan fuerzas de accionamiento mínimas incluso con grandes secciones
Material	Acero para herramientas de alta calidad
Superficie	Mate, cromatada
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión	Crimpado indent
Dimensiones	Altura: 68 mm Longitud: 256 mm
AWG	8 - 4
Para sección	10 - 25 mm²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.52
Peso bruto	0.67

© Rittal 2025

### Características

Código arancelario	82032000
EAN	4028177807655
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025 3