

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4054.080

## Tenaza crimpadora

Estado: 1/06/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.080 - Tenaza crimpadora para terminales hembras

Para el mecanizado de terminales enchufables hembra sin aislar



## Características

Referencia	AS 4054.080
Ejecución	acodado
Descripción producto	Para el mecanizado de terminales enchufables hembra sin aislar.
Ventajas	Bloqueo forzado con desbloqueo Centros de troquelado marcados para un mecanizado preciso de las respectivas secciones
Material	Acero para herramientas de alta calidad
Superficie	Mate, cromatada
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión	Crimpado B
Dimensiones	Anchura: 18 mm Altura: 59 mm Longitud: 198 mm
AWG	26 - 16
Para sección	0,1 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.433 kg
Peso bruto	0.443 kg

# Características

Código arancelario	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Descripción producto	AS Tenaza crimpadora 0,1 - 1,5 mm <sup>2</sup> , term. hembras