

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.141 Tenaza crimpadora

Estado: 10/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.141 - Tenaza crimpadora para terminales redondos

Para el mecanizado de terminales de los cables con cubierta aislante y con conectores.

Características

Referencia	AS 4054.141
Ejecución	recto
Descripción producto	Para el mecanizado de terminales de los cables con cubierta aislante y con conectores.
Ventajas	Clara clasificación de secciones mediante códigos de color sobre las matrices Bloqueo forzado con desbloqueo Se desbloquea en cuanto se alcanza la presión necesaria, de esta forma se excluyen bajas presiones
Material	Acero para herramientas de alta calidad
Superficie	Mate, cromatada
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión	Crimpado ovalado
Dimensiones	Altura: 68 mm Longitud: 256 mm
AWG	22 - 10
Para sección	0,75 - 6 mm ²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.64 kg
Peso bruto	0.68 kg
Código arancelario	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168

Características

ECLASS 8.0

21043811

Descripción producto

AS Tenaza crimpadora 0,5 - 6 mm², term. redondos