

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.125

**Perforadora de chapa de
hendiduras, redonda**

Estado: 30/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.125 - Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para acero inoxidable, con triple partición

Para punzonar escotaduras redondas

Características

Referencia	AS 4055.125
Ejecución	Con triple división
Descripción producto	Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
Unidad de envase	Matrices Punzón
Material mecanizable	Acero inoxidable
Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable	2 mm
Ø punzonadora	25.4 mm
Para rosca	M25
Observación	Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Tornillo tensor (Ø x L)	11,1 x 60 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø	11.1 mm 19 cm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.121 kg
Peso bruto	0.142 kg
Código arancelario	82073010
ETIM 9	EC000156

Características

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Descripción producto	AS Juego de perforadora para acero inoxidable, redondo
