Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 4155.510 Luminaria universal

Estado: 15/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



SZ 4155.510 - Luminaria universal con sensor de movimiento integrado

Iluminación de armarios con caja plástica aislada, indicador de movimiento y tensión de alimentación 110 - 240 V c.a. 50/60 Hz.



Características

SZ 4155.510 Tubo fluorescente compacto de 18 W con elevada potencia de luz. Montaje sencillo y rápido Plástico
Montaje sencillo y rápido
Plástico
Luminaria universal
Sensor de movimiento integrado
Elemento luminoso
Cubierta del medio de luz
Incl. material de fijación
18 W
Unidad de alimentación de amplia gama
Alimentación a través de conector Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)
Tubo fluorescente compacto, zócalo 2G11
I (fusible)
Integrado, encendido/apagado/func. como indicador de movimiento

© Rittal 2025 2

Características

Light cover	sí
Tipo de montaje de la luminaria	atornillado
Tensión de impulso fase a fase	2500 V c.a.
Tensión de aislamiento	250 V c.a.
Posibilidades de montaje	Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo Perfil vertical TS, SE: con escuadra de adaptación TS Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: con escuadra de adaptación TS Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo AE, CM, TP: con ángulo universal AE: con carril para montaje interior
Dimensiones	Anchura: 345 mm Altura: 95 mm Profundidad: 55 mm
Campo de temperatura de servicio	-15 °C45 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-20 °C70 °C
Tensión de servicio	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.696
Peso bruto	0.877
Código arancelario	94054990
EAN	4028177679849
ECLASS 8.0	27189241

Aprobaciones

Aprobaciones	CSA
	UL
	VDE

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025