

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000

Estribo de montaje

Estado: 8/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.



Características

Referencia	TS 4594.000
Descripción producto	Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos	Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	290 mm
Adecuado para ancho de puerta	400 mm
Opciones de montaje VX SE	En ancho de puerta 400 mm
Opciones de montaje AX	En ancho de armario 300 mm y en altura de armario 400 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
Opciones de montaje AX acero inoxidable	En armarios de 300 mm de ancho
Opciones de montaje AX de poliéster	En ancho de puerta 400 mm
Opciones de montaje AX 3 piezas	En armarios de 473 mm de profundidad

Características

Opciones de montaje TS	En ancho de puerta 400 mm
Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable	En profundidad de zócalo de 400 mm, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal M6 y tuercas M6
Adecuado para	Tipo de armario: VX TS VX SE AX AX de plástico Caja mural AX, 3 piezas
Adecuado para	Sistema de zócalo VX, acero inoxidable
Unidad de embalaje	20 pza(s).
Peso neto	2.94
Peso bruto	3.02
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,4 kg CO ₂ eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177103726
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261