


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4596.000

Estribo de montaje

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4596.000 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.



Características

| | |
|---|---|
| Referencia | TS 4596.000 |
| Descripción producto | Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables. |
| Datos técnicos | Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Longitud | 490 mm |
| Adecuado para ancho de puerta | 600 mm |
| Opciones de montaje VX | En ancho de puerta 600 mm |
| Opciones de montaje VX SE | En ancho de puerta 600 mm En ancho/profundidad de armario 500 mm, en el nivel de montaje interior |
| Opciones de montaje AX | En ancho de puerta 600 mm, con sistema de cierre de 3 puntos, en la puerta con cierre En ancho de armario 500 mm y en altura de armario 600 mm en combinación con el carril para montaje interior AX |
| Opciones de montaje AX acero inoxidable | En armarios de 500 mm de ancho En armarios de 600 mm de altura |

Características

| | |
|---|--|
| Opciones de montaje AX de poliéster | En ancho de puerta 600 mm |
| Opciones de montaje AX 3 piezas | En armarios de 673 mm de profundidad o en el ancho de la pieza mural |
| Opciones de montaje PC | En ancho de puerta 600 mm |
| Opciones de montaje IW | En ancho de puerta 600 mm |
| Opciones de montaje TS | En ancho de puerta 600 mm En ancho/profundidad de armario 500 mm, en el nivel de montaje interior |
| Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable | En profundidad de zócalo de 600 mm, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal M6 y tuercas M6 |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX TS VX SE PC IW AX AX de plástico Caja mural AX, 3 piezas Ancho/Profundidad: 500 mm |
| Adecuado para | Sistema de zócalo VX, acero inoxidable |
| Unidad de embalaje | 20 pza(s). |
| Peso neto | 4.06 kg |
| Peso bruto | 5.1 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 19,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Características

Descripción producto

TS Perfil de montaje para TS, VX SE, TP, para el nivel de montaje interior: para An./Pr.: 500 mm, para ancho de puerta: 600 mm, long: 490 mm