

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.246

Lateral, partido en vertical

Estado: 14/06/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.246 - Lateral, partido en vertical para VX IT

Laterales, partidos en vertical, para VX IT



Características

Referencia	VX 5301.246
Ventajas	<p>Sencilla manipulación</p> <p>Fácil de cerrar mediante cierres rápidos</p> <p>Óptimo acceso a todos los componentes</p> <p>La abertura solo es posible a través de elementos de bloqueo interiores, lo que requiere un acceso libre a través de las puertas, pero aumenta de forma significativa la seguridad de acceso</p> <p>Posibilidad de realizar un desmontaje completo de cada uno de los laterales sin herramientas</p>
Material	Chapa de acero
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	<p>2 piezas laterales</p> <p>Carril de montaje</p> <p>6 bisagras</p> <p>4 cierres rápidos</p> <p>Incl. material de fijación</p>
Observación para el montaje	Debe garantizarse el acceso a través de las puertas delantera y trasera
Adecuado para	<p>Tipo de armario: VX IT</p> <p>Altura: = 2.000 mm</p> <p>Profundidad: = 800 mm</p>

Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	22.5
Peso bruto	24.5
PCF per pack (cradle-to-gate)	87,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario	94039910
EAN	4028177955875
E-Number Sweden	E7282561
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101