


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.540

**Puerta de chapa de acero, una pieza
cerrada**

Estado: 8/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5301.540 - Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada para VX IT

Para sustituir a las puertas existentes.



Características

Referencia	DK 5301.540
Descripción producto	Para sustituir a las puertas existentes.
Material	Chapa de acero
Superficie	Pintada
Color	Puerta: RAL 7035 Empuñadura Confort VX: RAL 9005
Unidad de envase	Puerta con empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E 4 bisagras de 130°, interiores Incl. material de fijación
Observación para el montaje	Para un ángulo de abertura de la puerta de 180° en ensamblajes, se precisa una bisagra para ensamblaje de 180°
Observación	Ángulo de abertura de la puerta en ubicación independiente de máx. 165° Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 110°

Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT Anchura: = 800 mm Altura: = 2.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	31.6
Peso bruto	32.6
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
EAN	4028177955080
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204