



# VX 5302.034 - Guía deslizante, 2 UA, montaje fijo, cargas pesadas para VX IT

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno trasero para guías perfil de 19" Standard y guías perfil de 19" Dynamic en el VX IT.



## Características

Referencia	VX 5302.034
Descripción producto	Taladros del sistema laterales para la fijación de accesorios y la ventilación de componentes con expulsión de aire lateral.
Ventajas	Fácil montaje en la retícula de sistema de los perfiles de montaje de 19" tras ajustar las distancias de los niveles de 19" necesarias
Aplicación	Para fijación entre el nivel de montaje de 19" frontal y posterior Para soportar elementos de elevado peso
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Capacidad de carga	2000 N, estático
Observación	Superficie de apoyo efectiva en cada lado 35 mm
Posibilidades de montaje	para guías perfil de 19" Standard: distancia de niveles 720/745 mm para guías perfil de 19" Dynamic: distancia de niveles 700/725 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	2.36 kg
Peso bruto	2.56 kg

# Características

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	VX IT Guía de deslizamiento 2UA, 2 P.