


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.025

Chapa con ventiladores

Estado: 18/03/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.025 - Chapa con ventiladores para VX IT, TS IT, TX CableNet

Según ejecución para una ventilación activa del VX IT, TS IT o TE 8000.



Características

Referencia	DK 5502.025
Descripción producto	Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales.
Aplicación	Para utilizar en la escotadura integrada en la chapa del techo
Color	RAL 9005
Unidad de envase	1 unidad de ventiladores 2 ventiladores 1 termostato Cable de conexión, abierto Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 340 mm Altura: 59 mm Profundidad: 550 mm
Observación	El nivel de ruido indicado hace referencia al primer ventilador Conexión a través de caja de distribución o conector específico del país

Características

Adecuado para	Tipo de armario: VX IT TS IT Anchura: 800 mm 800 mm 800 mm Profundidad: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso bruto	4.8 kg
Código arancelario	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Descripción producto	SK Chapa con ventiladores, para montaje en la chapa de techo, incl. 2 ventiladores, ampliable a máx. 6 ventiladores, An.Al.Pr.: 340x59x550 mm

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad UK
---------------	-------------------------------