

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5505.151

# Armario para redes/servidores TS IT

Estado: 21/06/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5505.151 - Armario para redes/servidores TS IT premontado, con puerta transparente, con marco de montaje de 19"

TS IT, puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Equipamiento orientado a la práctica y premontaje incluidos. Montaje interior de 19" con marco de montaje de 19" para una carga de hasta 1.500 kg disponible en diferentes dimensiones.

## Características

|                |  |
|----------------|--|
| Referencia     | DK 5505.151  |
| Material       | Chapa de acero<br>Aluminio<br>Cantonera de zócalo: chapa de acero<br>Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero<br>Cubierta angular y de ensamblaje: plástico<br>Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm |
| Superficie     | Armazón de armario: imprimación por inmersión<br>Equipamiento interior: imprimación por inmersión<br>Puertas, techo y laterales: imprimación por inmersión y texturizados  |
| General colour | RAL 7035   |
| Color          | Bastidor y piezas planas: RAL 7035<br>Montaje interior, zócalo: RAL 9005   |

# Características

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Unidad de envase   | <p>Armazón de armario TS 8 con puertas, chapa de techo, zócalo y laterales</p> <p>Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180°</p> <p>Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E</p> <p>Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad</p> <p>Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.</p> <p>Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra central, premontado</p> <p>12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)</p> <p>50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)</p> <p>Alojamiento en suelo</p> <p>Módulo de suelo frontal montado como pantalla</p> <p>Sistema de zócalo VX, 100 mm, con aireación</p> <p>Cantoneras de zócalo y pantallas, laterales, atornilladas</p> <p>Pantallas de zócalo para parte frontal y posterior, así como cubiertas angulares y de ensamblaje adjuntas</p> <p>Laterales, de una pieza, con cierre</p> <p>4 pies de nivelación M12 incl. adaptador de zócalo (adjunto)</p> <p>4 guías de entrada de cables (dentadas) para el nivel de montaje exterior, adecuadas para la profundidad de armario (adjuntas)</p> <p>10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos)</p> <p>Gama IPPC</p> <p>Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores</p> <p>Puerta de chapa de acero posterior, ciega, partida en vertical, bisagras de 180°</p> |
| Dimensiones        | <p>Anchura: 800 mm</p> <p>Altura: 1.800 mm</p> <p>Profundidad: 800 mm</p>  |
| Unidades de altura | 38 UA  |
| Unidades de altura | 38 UA  |

---

# Características

|  |   |
|--|---|
| Altura incl. zócalo  | 1,900 mm  |
| Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/ detrás | 147 mm / 105 mm   |
| Distancia de niveles (estado de entrega)                             | 545 mm  |
| Ejecución nivel(es) de 19"   | Marco de montaje, 482,6 mm (19")  |
| Capacidad de carga   | 15,000 N  |
| Observación  | Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación |
| Material básico  | Chapa de acero  |
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).   |
| Peso neto  | 145 kg  |
| Peso bruto   | 152.4 kg  |
| Código arancelario   | 94032080  |
| ETIM 9   | EC002499  |
| ECLASS 8.0   | 27180207  |
| Descripción producto   | TS IT, marco de montaje de 19", puerta transparente, An.AI.Pr. 800 x 1800 x 800 mm, 38 UA, premontado             |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)         |
| Certificados  | Superficie                 |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |