# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 5526.131 Armario para redes/servidores TS IT

Estado: 17/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



# DK 5526.131 - Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, IP 55, con marco de montaje de 19"

TS IT puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Montaje interior de 19" con marco de montaje de 19" para una carga de hasta 1500 kg disponible en diferentes dimensiones y con un grado de protección IP 55.

#### Características

Referencia	DK 5526.131
Material	Chapa de acero
	Aluminio
	Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa
	de 3 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión
	Equipamiento interior: imprimación por inmersión
	Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour	RAL 7035
Color	Bastidor y piezas planas: RAL 7035
	Equipamiento interior: RAL 9005

© Rittal 2025 2

## Características

Unidad de envase	Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
	Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
	Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180º
	Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
	Chapa de techo, de una pieza, ciega
	Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas
	Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad
	Junta de ensamblaje y juego de estanqueidad para chapas de suelo (adjunto)
	Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
	12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
	50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores
	(adjuntos)
	Gama IPPC
Dimensiones	Anchura: 600 mm
	Altura: 1.200 mm
	Profundidad: 600 mm
Unidades de altura	24 UA
Unidades de altura	24 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/ detrás	84 mm / 168 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)	345 mm
Design doors	cerrado, IP 55
Ejecución nivel(es) de 19"	Marco de montaje, 482,6 mm (19")
Capacidad de carga	15,000 N
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55 sólo en combinación con junta de ensamblaje o laterales atornillados

© Rittal 2025 3

## Características

Observación	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación En armarios con una altura y profundidad de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 mm los laterales adecuados están disponibles opcionalmente y se entregan montados al armario
Material básico	Aluminio
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	63.8
Peso bruto	65.8
EAN	4028177706361
E-Number Sweden	E7239850
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superficie Grado de protección
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025