

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5853.580

## Armario individual SE 8

Estado: 26/12/2025 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5853.580 - Armario individual SE 8 IP 66/NEMA 4X

Elevada protección por IP 66 / NEMA 4X. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.

## Características

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                               | SE 5853.580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción producto                     | El sistema de armarios individuales se basa en la plataforma TS 8. Los accesorios de sistema para equipamiento interior TS 8 pueden utilizarse de forma ilimitada.                                                                                                                                                              |
| Material                                 | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado<br>Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado<br>Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado<br>Suelo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie                               | Caja, dorsal y puerta: pulimentada, grano 400<br>Placa de montaje: galvanizada<br>Suelo: desnudo                                                                                                                                                                                                                                |
| Unidad de envase                         | Armario cerrado por la parte superior y lateral<br>Puerta(s)<br>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda<br>Dorsal, desatornillable<br>Placa de montaje<br>Suelo, cerrado<br>Cierre: doble paletón 3 mm<br>2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm                                                                        |
| Dimensiones                              | Anchura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidad: 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 699 mm x 1.896 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Características

|                                        |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66                                                                                                                                        |
| Grado de protección NEMA               | NEMA 4X<br>NEMA 3R                                                                                                                           |
| Observación                            | A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior. |
| Material básico                        | Acero inoxidable                                                                                                                             |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).                                                                                                                                    |
| Peso neto                              | 146                                                                                                                                          |
| Peso bruto                             | 152                                                                                                                                          |
| EAN                                    | 4028177696761                                                                                                                                |
| ECLASS 8.0                             | 27180101                                                                                                                                     |

## Aprobaciones

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)                                          |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |