Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6315.400 Caja de mando con asas laterales

Estado: 19/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



CP 6315.400 - Caja de mando con asas laterales

Caja de mando con asas con un moderno diseño de chapa de acero, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento a elección por delante o detrás, placa frontal de aluminio fácilmente desmontable para mecanizado, grado de protección IP 55



Características

Referencia	CP 6315.400
Material	Caja y puerta: chapa de acero
	Asas: aluminio
	Placa frontal: aluminio
	Cubiertas: plástico
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado,
	pintura estructurada
	Asa: anodizado natural
	Placa frontal: anodizado natural
Color	Caja y puerta: RAL 7035
	Asa: anodizado natural
	Placa frontal: anodizado natural
	Cubiertas: semejante a RAL 7024
Unidad de envase	Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø
	130 mm
	Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio
	de 3 mm de fácil mecanización
	Listones asa laterales y cantoneras
	Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
	Ángulo interior preformado con taladros de sistema TS

© Rittal 2025 2

Características

Dimensiones	Anchura: 500 mm
	Altura: 500 mm
	Profundidad: 210 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Ejecución	Acceso para mantenimiento por la parte frontal
Observación	Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte frontal: Bombines de cierre de 41 mm, ejecución C, cilindros de seguridad, empuñaduras de plástico y manetas, ejecución C
Material básico	Aluminio
Observación referente a la referencia	placa de montaje 5050.438 adecuada con bolsa de accesorios 5050.507
Cierre	Ejecución cierre: Pieza de cierre en forma de hoz Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	13.374
Peso bruto	14.078
Código arancelario	94032080
EAN	4028177693968
ECLASS 8.0	27180505

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3