

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 6321.050**

**Caja de mando AX para TFT de  
sobremesa hasta 24"**

Estado: 23/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6321.050 - Caja de mando AX para TFT de sobremesa hasta 24"

Caja de mando para TFT de sobremesa de hasta 24" sobre base AX, de chapa de acero, con conexión VESA 75/100 integrada. Protección efectiva y atractiva para pantallas TFT convencionales de hasta 24" en los formatos 16:9/16:10, alto grado de protección IP 65.



## Características

Referencia	AX 6321.050
Descripción producto	Para montaje de TFT's de sobremesa convencionales con una diagonal de pantalla de hasta 24" con formato 16:9/16:10
Material	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado Asas: aluminio Cubiertas: plástico Cristal: cristal de seguridad monocapa Soporte TFT: chapa de acero
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Asa: anodizado natural
General colour	RAL 7035
Color	Caja y puerta: RAL 7035 Asa: anodizado natural Cubiertas: semejante a RAL 7024

# Características

Unidad de envase	Caja con puerta, escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm Cristal Soporte para TFT de sobremesa con conexión VESA 75/100 Listones asa laterales y cantoneras Puerta dorsal, bisagras a la derecha Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Ángulo interior preformado con taladros de sistema
Dimensiones	Anchura: 650 mm Altura: 450 mm Profundidad: 155 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Nº de cierres	2
Código IK	IK08
Observación	Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte posterior: bombín de cierre, intercambiable por empuñadura Confort Mini AX, bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
Material básico	Chapa de acero
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	15.66 kg
Peso bruto	15.8 kg

# Características

---

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Descripción producto	AX Caja de mando, para TFT de sobremesa hasta 24", An.AI.Pr.: 650x450x155 mm, chapa de acero, con asas de aluminio

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad