

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6446.030 Teclado de 19"/4 UA

Estado: 10/06/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6446.030 - Teclado de 19"/4 UA con touchpad integrado

El touchpad integrado permite prescindir del ratón adicional y minimiza las tareas de cableado.



Características

Referencia	SM 6446.030
Descripción producto	El touchpad integrado permite prescindir del ratón adicional y minimiza las tareas de cableado. Las teclas de recorrido corto se identifican rápidamente, se manejan con facilidad y ofrecen una buena respuesta táctil.
Ventajas	El bloque numérico separado permite una introducción rápida de los parámetros Superficie cerrada y lavable Elevada resistencia mecánica y química según DIN 42.115
Material	Placa frontal: aluminio
Unidad de envase	Cable de conexión en USB, long. 1,8 m Junta Plantilla de taladros Material de fijación para superficies
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Altura: 177 mm Profundidad: 30 mm
Number keys	2.6 N
Number keys	0.3 mm
Interfaces	1 x USB

Características

Number keys	105
Diseño	alemán
Resolution capacitive touchpad	40 píxeles/mm
Lifetime	3 millones de maniobras
Dimensiones	Rosca: M5 Long. de la rosca: 20 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...90 °C
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65 (frontal, cerrada)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.44 kg
Peso bruto	1.82 kg
Código arancelario	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	SM teclado de 19" / 4 UA alemán incl. Touchpad, 2 x USB, anterior 6446020

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad