Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SM 6450.020 Monitores TFT

Estado: 17/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



SM 6450.020 - Monitores TFT

Variantes de montaje para superficies y cajas de mando.

Características

Referencia	SM 6450.020		
Ejecución	sin pantalla táctil		
Descripción producto	Variantes de montaje para superficies y cajas de mando.		
Ventajas	Ejecución industrial de elevada calidad Escasas tareas de montaje gracias al marco frontal integrado No precisa una aireación adicional Escasa prof. de montaje (45 mm)		
Material	Marco frontal: aluminio		
Superficie	Texturizada		
Color	RAL 7035		
Unidad de envase	Junta Tuercas hexagonales (para montaje en superficies) Cable VGA Espárragos M5 para montaje posterior Variantes táctiles adicionalmente con cable de conexión integrado controlador CD-Rom Con cristal de protección antireflejos.		
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Altura: 354,8 mm		
Interfaces	VGA (D-SUB HD 15 pines) DVI-D		
Campo de temperatura de servicio	0 °C50 °C		
Campo de temperatura de almacenaje	-30 °C85 °C		
Observación referente a la referencia	Son posible otras ejecuciones como pantalla táctil resistiva con puerto serie o USB.		
Brillo display	350 cd/m²		

© Rittal 2025

Características

Contraste	1000 : 1
Diagonal	17"
Tiempo de servicio	50,000 h
On Screen Display (OSD)	Teclas de mando en la parte trasera
Reading angle left/right	85 °
Resolución display	1280 x 1024 pixels
Potencia nominal Pel	Para c.c.: 20 W
H-Sync. (mín./máx.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (mín./máx.)	60 - 75 Hz
Número de colores	16.7
Resolución controlador	VGA
	SVGA
	XGA
	SXGA
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	6.897
Peso bruto	7.26
Código arancelario	85286200
EAN	4028177442429
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad	
---------------	----------------------------	--

© Rittal 2025 3