

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.070 Monitores TFT

Estado: 22/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.070 - Monitores TFT

Variantes de montaje para superficies y cajas de mando.

Características

Referencia	SM 6450.070
Ejecución	Táctil, resistivo, USB
Descripción producto	Variantes de montaje para superficies y cajas de mando.
Ventajas	Ejecución industrial de elevada calidad Escasas tareas de montaje gracias al marco frontal integrado No precisa una aireación adicional Escasa prof. de montaje (45 mm)
Material	Marco frontal: aluminio
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Junta Tuercas hexagonales (para montaje en superficies) Cable VGA Espárragos M5 para montaje posterior Variantes táctiles adicionalmente con cable de conexión integrado y controlador CD-Rom
Dimensiones	Anchura: 430 mm Altura: 343 mm
Interfaces	VGA (D-SUB HD 15 pines) DVI-D
Campo de temperatura de servicio	0 °C...50 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C...85 °C
Brillo display	400 cd/m ²
Contraste	700 : 1
Diagonal	15"

Características

Tiempo de servicio	50,000 h
On Screen Display (OSD)	Teclas de mando en la parte trasera
Reading angle left/right	80 °
Resolución display	1024 x 768 pixels
Observación referente a la referencia	Con VGA + DVI
Potencia nominal Pel	Para c.c.: 15 W
H-Sync. (mín./máx.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (mín./máx.)	60 - 75 Hz
Número de colores	16.2
Resolución controlador	VGA SVGA XGA
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2 kg
Peso bruto	2.1 kg
Código arancelario	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Descripción producto	SM TFT MONITOR 15, VGA+DVI MIT TOUCHSCREEN USB

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------