Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6501.020

Perfil soporte CP 40, acero

Estado: 11/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6501.020 - Perfil soporte CP 40, acero cerrado

Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.

Características

Referencia	CP 6501.020
Descripción producto	Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.
Material	Tubo de acero texturizado
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Perfil soporte
Diámetro	48.3 mm
Longitud	1,000 mm
Grosor del material	4 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4.7 kg
Peso bruto	4.72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Descripción producto	CP 40 PERFIL SOPORTE 1000MM, RAL7035

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración del fabricante