

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.060

Fuente de alimentación CMC III

Estado: 27/01/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.060 - Fuente de alimentación CMC III para PU, PU Compact, regleta LED, módulo Door Control

Fuente de alimentación CMC III para uso en diferentes rangos de tensión.



Características

Referencia	DK 7030.060
Descripción producto	La fuente de alimentación se ha adaptado especialmente al diseño CMC III y puede colocarse en una unidad de montaje. Además del conector especial para la CMC III Unidad de Proceso / -Compact se encuentran disponibles adicionalmente dos bornes como salidas de 24 V.
Material	Plástico
Superficie	Frontal: liso Caja: estructurado
Color	Frontal: RAL 9005 Caja: RAL 7035
Unidad de envase	Cable de conexión 24 V (c.c.) Incl.material de fijación para el montaje a superficies
Long. cable de conexión	600 mm
Input connection	Conector C14
Corriente de salida (máx.)	2.5 A

Características

Dimensiones	Anchura: 138 mm Altura: 40 mm Profundidad: 132 mm
Campo de temperatura de servicio	0 °C...40 °C
Tensión de salida	Tensión de salida: 24 V c.c.
Humedad del aire (sin condensación)	5...95 %
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.65
Peso bruto	0.652
Código arancelario	85043121
EAN	4028177659384
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Aprobaciones

Aprobaciones	UL
Explicaciones	Declaración del fabricante Declaración de conformidad
