## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.






# DK 7240.201 Regleta de enchufes

Estado: 14/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)




# DK 7240.201 - Regleta de enchufes para conectores de tres entradas

Regletas de enchufes en diferentes ejecuciones para fijación al bastidor, distribuidor mural, en DK transversal o en el nivel de 482,6 mm (19").







### Características

_		•						•
u	Δ	t	Δ	r	Δ	n	$\sim$	ia
ı	C	1	ᆫ		ᆫ	11	u	ıa

#### Descripción producto

#### DK 7240.201

Las regletas de enchufes están disponibles en diferentes variantes según el país con diferentes elementos de función. Se puso una atención especial en lograr una fijación universal: con un ángulo insertable en cuatro posiciones se consigue una fijación variable. De esta forma pueden montarse, por ej. las regletas de enchufes de 482 mm de longitud, a elección en guías perfil de 482,6 mm (19"), al marco de montaje de 19", al bastidor de la caja o en la parte posterior del distribuidor mural. Las regletas de enchufes con una longitud superior a 482 mm solo pueden montarse al bastidor de la caja. Sin necesidad de accesorios de fijación adicionales puede montarse la regleta en todos los perfiles con retícula de 25 mm. Así se facilita la selección, ofreciendo adicionalmente flexibilidad y ahorrando espacio de almacenaje. También se tuvo en cuenta la entrada de la línea de alimentación. En caso de montaje al perfil de 482,6 mm (19") existe espacio suficiente para conducir la línea sin dobleces entre la regleta y la guía perfil. La disposición de las bases Schuko en un ángulo de 45º permite la aplicación de enchufes acodados.

© Rittal 2025 2

## Características

Ventajas	Fijación adecuada para la práctica y universal
	Flexibilidad para ahorrar estocaje
	En el perfil de 482,6 mm (19") existe espacio suficiente para
	conducir la línea sin dobleces entre la regleta y la guía perfil
Material	Perfil de aluminio, anodizado natural,
	Bases de enchufes: Policarbonato
Unidad de envase	Regleta de enchufes
	2 ángulos de fijación
	Incl. material de fijación
	Fusible fino integrado 5 x 20 mm (10 A)
	Sin cable de conexión, debe ser proporcionado por el cliente
Ejecución	Con conector IEC
Enchufes	9 x Conector C13
Dimensiones	Altura: 44 mm
	Profundidad: 44 mm
	Longitud: 482,6 mm
Long. cable de conexión	2 m
Cable de conexión (tipo)	H05VV-F3G1,5
Medida de fijación	452.5 mm
Tolerancia medida de fijación	25 mm
Tensión de servicio	250 V AC, 50 Hz
Tensión	250 V AC, 50 Hz
Intensidad (máx.)	10 A
Tipo de conexión (eléctrica)	IEC 60320: C14
Posibilidades de montaje	Componentes con retícula de 25 mm
	Distribuidor mural TI, parte trasera, transversal (en la medida que la
	anchura sea suficiente)
	Bastidor de armario
	Nivel de 482,6 mm (19")

© Rittal 2025 3

## Características

Observación	Se recomienda en función de la aplicación una reserva de corriente con el fin de prevenir fallos a causa de picos de corriente Distancia de fijación variable en un margen de 25 mm, se indica la medida centro perforación - centro perforación del ángulo de fijación.
Normas	Enchufes: DIN VDE 0620-1
Color de la base de enchufe	Negro
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.54
Peso bruto	0.61
Código arancelario	85366990
EAN	4028177237544
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

## **Aprobaciones**

Explicaciones Declaración de conformidad

© Rittal 2025