



DK 7688.000

Guías perfil de 19"

Estado: 22/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7688.000 - Guías perfil de 19" para DK PS, armarios básicos CS New

Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores y en armarios para exteriores CS New Basic.

Características

Referencia	DK 7688.000
Descripción producto	Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores DK PS y en armarios para exteriores CS New Basic. Las guías perfil pueden ajustarse en profundidad en retícula de 25 mm. Para la fijación de las guías perfil se precisa una escuadra de montaje.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. accesorios de fijación
Unidades de altura	24 UA
Dimensiones de montaje	Installation depth for components: 482,6 mm Anchura de montaje para componentes: 19"
Adecuado para	Tipo de armario: Armarios básicos CS DK PS Altura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	2.494 kg
Peso bruto	2.693 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620

Características

ECLASS 8.0

27189261

Descripción producto

DK GUIA PERF.19" CROM. 24UA