

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.940

Bastidor de distribución

Estado: 11/03/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.940 - Bastidor de distribución TE 8000 open

Para un óptimo acceso desde todos los lados para montaje e instalación.

Características

Referencia	TE 7888.940
Ventajas	Óptimo acceso desde todos los lados para montaje e instalación Ilimitada circulación de aire gracias a su construcción abierta La distancia de los niveles de fijación puede ajustarse sin escalonamientos
Material	Chapa de acero
Superficie	Texturizada
General colour	RAL 7035
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Marco de montaje autoportante, con nivel de fijación de 482,6 mm (19") delante y detrás Chapa de techo, preparada para el alojamiento del guiado de cables Bastidor de suelo abierto con 2 chasis de sistema para un montaje individual en la anchura 4 pies de nivelación, M10 (adjuntos) Chapa de techo con escobilla detrás en transversal
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 1.000 mm
Unidades de altura	42 UA
Unidades de altura	42 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás	80 mm / 130 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)	745 mm
Capacidad de carga	7,000 N

Características

Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	33 kg
Peso bruto	35 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Descripción producto	TE 8000 OPEN, RAL 7035, 600x2000x1000