

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.110

PDU internacional, ejecución basic

Estado: 1/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

DK 7955.110 - PDU internacional, ejecución basic

Racks TI para la distribución de corriente en diferentes ejecuciones: Entrada con conector CEE (16 A/32 A) así como salidas C13 y C19. Potencia de distribución entre 3,7 kW y hasta 22 kW.

Características

Referencia	DK 7955.110
Ejecución	PDU Basic
Descripción producto	Distribución básica de corriente, robusta y compacta, para el entorno TI. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La construcción compacta hace posible un montaje sencillo.
Material	Perfil de aluminio, anodizado negro
Dimensiones	Anchura: 44 mm Profundidad: 62 mm Longitud: 970 mm
Nº bases de enchufe y tipo	24 x C13 / 4 x C19
Enchufes	24 x Conector C13 4 x Conector C19
Intensidad (máx.)	16 A
Alimentaciones	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~
Long. cable de conexión	3 m
Tipo de conexión (eléctrica)	CEE
Directivas	Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas	EN 60950-1
Campo de temperatura de servicio	0 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...95 %

Características

Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...70 °C
Adecuado para	Tipo de armario: TS IT: ≥ 1.200 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.133
Peso bruto	3.333
Código arancelario	85366990
EAN	4028177684911
E-Number Sweden	E7239989
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604