Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7979.104 PDU basic


Estado: 13/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



DK 7979.104 - PDU basic

Distribución de corriente para racks TI de gama alta: robusta PDU con una distribución de corriente básica y compacta para el entorno TI.







Características

Referencia	DK 7979.104	
Ejecución	Ejecución 19"	
Descripción producto	Compacta distribución de corriente básica. La PDU basic permite equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En función de la ejecución de la PDU es posible un montaje horizontal en el nivel de 19" o un montaje vertical (también en el espacio Zero-U).	
Ventajas	En montaje vertical puede realizarse la instalación en el espacio Zero-U en el VX IT o el rack TS IT sin herramientas Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco) Juego de montaje sin herramientas para VX IT	
Material	Perfil de aluminio extrusionado, anodizado Puntos de conexión: plástico	
Unidad de envase	Bloqueo de conectores para conector IEC C14, C20 Incl. material de fijación	
Opciones	Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado integrable en armario PDU Otros colores de armario disponibles	

© Rittal 2025

Características

Dimensiones	Altura: 44 mm Profundidad: 144 mm Longitud: 450 mm
Nº bases de enchufe y tipo	4 x C13 / 2 x C19
Tensión de servicio	230 V (c.a.)
Intensidad (máx.)	32 A
Potencia	7.4 kW
Alimentaciones	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~
Long. cable de conexión	3 m
Tipo de conexión (eléctrica)	CEE
Directivas	Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 62053-21
Campo de temperatura de servicio	5 °C50 °C
Humedad del aire (sin condensación)	1095 %
Campo de temperatura de almacenaje	-20 °C70 °C
Adecuado para	Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 800 mm Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 800 mm Tipo de armario: TX CableNet: ≥ 800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3
Peso bruto	3.32
Código arancelario	85366990
EAN	4028177947375

© Rittal 2025 3

Características

E-Number Sweden	E8407004	
ETIM 9	EC002762	
ETIM 8	EC002762	
ECLASS 8.0	27142604	

Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad

© Rittal 2025