

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 7993.517**

# Sistema de armarios ensamblables VX25

Estado: 25/04/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.517 - Sistema de armarios ensamblables VX25 según especificación para centros de producción en los EE.UU.

Armario para empresas, incluye zócalo de 200 mm sin placa de montaje, para montaje del sistema de cableado. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.

## Características

Referencia	VX 7993.517
Material	Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Color	RAL 7035

# Características

Unidad de envase	Armazón del armario Puerta(s) Chapa de techo Dorsal Cierre: doble paletón 3 mm sin placa de montaje Zócalo, de 200 mm de altura, compuesto por: 4 cantoneras de chapa de acero, elemento de zócalo 8660.02X delante y detrás, pantallas laterales 8660.043 La compensación de potencial para techo, laterales y chapas de suelo se realiza durante el montaje de forma automática mediante elementos de contacto Puerta(s) parte superior con trenza plana de puesta a tierra EMC 2412.316 conectada a tierra a través de tuerca de enclavamiento en la estructura Empuñadura Confort 8618.240 con cierre E1 integrado, suministro sin llave (adjunto sin montar) 2 pletinas de fijación al suelo 8660.100 (adjuntas sin montar) Sistema de luminaria LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, sin base de enchufe, montado en la parte superior frontal Puerta de chapa de acero, de una pieza ciega, bisagras de 180° a la derecha Chapas para entrada de cables galvanizadas, de tres piezas, con escotadura y escobilla
Número puertas	2
Material básico	Chapa de acero
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm
Altura incl. zócalo	2,200 mm
Ejecución cierre	Sistema de cierre de 3 puntos con cierre VW E1
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	113.6 kg
Peso bruto	118.6 kg
Código arancelario	94032080