
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8618.050 Puerta transparente

Estado: 11/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



### VX 8618.050 - Puerta transparente para VX

En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.

#### Características

| Referencia                                 | VX 8618.050  |
|--|--|
| Descripción producto                       | En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.   |
| Material                                   | Marco: Perfil de aluminio extrusionado<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm         |
| Superficie                                 | Texturizada  |
| Color                                      | Marco: RAL 7035<br>Ventana (sombreado interior): RAL 9005                                      |
| Unidad de envase                           | Puerta transparente<br>Cierre de barras con bombín de doble paletón<br>Bisagras de 180° (4 u.) |
| Código IK                                  | IK08   |
| Observación                                | En montajes en sustitución del dorsal se precisan las piezas de cierre para marco 8618.110     |
| Tipo de comunicación según UL<br>50E       | Type 1<br>Type 12  |
| Grado de protección IP según IEC<br>60 529 | IP 55  |
| Adecuado para                              | Tipo de armario: VX<br>Anchura: = 800 mm<br>Altura: = 2.200 mm                                 |
| Unidad de embalaje                         | 1 pza(s).  |
| Peso neto                                  | 16.5   |
| Peso bruto                                 | 18   |
| EAN  | 4028177921023  |
| ETIM 9                                     | EC000747   |
| ECLASS 8.0                                 | 27182204   |
|  |  |

© Rittal 2025

## **Aprobaciones**

| Aprobaciones | UL + C-UL - FTTA    |
|--------------|---------------------|
| Certificados | Grado de protección |

© Rittal 2025 3