
# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8618.823 Chapa entrada de cables EMC

Estado: 2/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



### VX 8618.823 - Chapa entrada de cables EMC para VX

Para cables apantallados de sección máx. de 20 mm. La combinación del contacto EMC y la fijación de cables proporciona un contacto de baja resistencia entre el blindaje de cable y la chapa de entrada de cables. Para todos los armarios de 400, 500, 600 y 800 mm de prof., en combinación con chapas de entrada de cables de serie.

#### Características

Referencia	VX 8618.823
Descripción producto	Para cables apantallados de sección máx. de 20 mm. La combinación del contacto EMC y la fijación de cables proporciona un contacto de baja resistencia entre el blindaje de cable y la chapa de entrada de cables. Para todos los armarios de 400, 500, 600 y 800 mm de prof., en combinación con chapas de entrada de cables de serie.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	1 chapa de entrada de cables con dentado punzonado 1 chapa de entrada de cables deslizante 2 juntas EMC
Observación referente a la referencia	Sólo para una mitad del armario
Adecuado para	Tipo de armario: VX Anchura: = 1.200 mm
Observación	No es posible un grado de protección IP normalizado
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2
Peso bruto	2.14
Código arancelario	94039910
EAN	4028177929876
ETIM 9	EC002620

© Rittal 2025 2

## Características

ECLASS 8.0

27189261

© Rittal 2025 3