Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8619.440 Guía de entrada de cables

Estado: 27/10/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



VX 8619.440 - Guía de entrada de cables Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC, sistema de zócalo VX

Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.

Características

Referencia	VX 8619.440
Descripción producto	Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.
Material	Acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Opciones de montaje VX	En ancho de armario 1200 mm, en el suelo
Opciones de montaje VX SE	En ancho de armario 1200 mm, en el suelo
Opciones de montaje AX	En ancho de armario 1200 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
Opciones de montaje del zócalo VX	En ancho/profundidad de zócalo de 1200 mm, en combinación con soporte/distanciador
Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable	En ancho de zócalo de 1200 mm, en combinación con una tuerca M8
Opciones de montaje del zócalo AX	En ancho de zócalo de 1200 mm
Adecuado para	Sistema de zócalo AX
	Sistema de zócalo VX
	Sistema de zócalo VX, acero inoxidable
Dimensiones	Longitud: 1.154 mm

© Rittal 2025 2

Características

Adecuado para	Tipo de armario: VX
	VX SE
	AX
	Parte inferior de pupitre CX
	Pupitre compacto CX
	Anchura: = 1.200 mm
Adecuado para anchura	1,200 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	5.64
Peso bruto	6
Código arancelario	73269098
EAN	4028177921962
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3