
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






## VX 8619.720 Chasis de sistema 14 x 39 mm


Estado: 26/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



# VX 8619.720 - Chasis de sistema 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.







#### Características

| VX 8619.720  |
|--|
| Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.   |
| Chapa de acero   |
| Galvanizada  |
| Incl. material de fijación   |
| 475 mm   |
| 600 mm   |
| En ancho de puerta 600 mm  |
| En ancho de puerta 600 mm  |
| En ancho de armario 500 mm y en altura de armario 600 mm en<br>combinación con el carril para montaje interior AX<br>En ancho de armario 1200 mm en la puerta con cierre |
| En armarios de 600 mm de altura  |
|  |

© Rittal 2025 2

### Características

| Opciones de montaje AX de poliéster | En ancho de puerta 600 mm  |
|-------------------------------------|--|
| Opciones de montaje AX 3 piezas     | En armarios de 673 mm de profundidad o en el ancho de la pieza<br>mural  |
| Opciones de montaje PC              | En ancho de puerta 600 mm  |
| Opciones de montaje CX              | En ancho de puerta 600 mm  |
| Observación para el montaje         | Para montaje en AX de chapa de acero solo en combinación con el carril para montaje interior AX  |
| Observación                         | Para el montaje de componentes propios al chasis de sistema se<br>precisan tuercas o tornillos autorroscantes M5                                       |
| Adecuado para                       | Tipo de armario: VX VX SE PC AX Caja mural AX, 3 piezas Pupitre compacto CX Parte inferior de pupitre CX Suitable for width or height or depth: 600 mm |
| Unidad de embalaje                  | 4 pza(s).  |
| Peso neto                           | 0.956  |
| Peso bruto                          | 1.14   |
| Código arancelario                  | 73269098   |
| EAN                                 | 4028177924697  |
| E-Number Sweden                     | E3465254   |
| ETIM 9                              | EC002620   |
| ECLASS 8.0                          | 27189234   |
|                                     |  |

© Rittal 2025 3