

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8626.500

Sistemas de ensamblaje TS 8

Estado: 2/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8626.500 - Sistemas de ensamblaje TS 8

El sistema de ensamblaje TS 8 de chapa de acero ofrece, gracias a su perfil simétrico en anchura y profundidad un claro aumento del espacio y un montaje interior simple. Así mismo se garantiza el ensamblaje hacia cualquier lado. La compensación de potencial automática integrada de todas las piezas planas y el triple tratamiento de la superficie ofrecen una seguridad óptima.



Características

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia | TS 8626.500 |
| Material | Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie | Armazón de armario: imprimación por inmersión Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas |
| Color | RAL 7035 |

Características

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de envase | Armazón del armario Puerta(s) Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta Chapa de techo Dorsal 4 cáncamos de transporte Cierre: doble paletón 3 mm Chapas de entrada de cables Placa de montaje 2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm 2 estribos de montaje montados en la prof. del armario |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 2.200 mm Profundidad: 600 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 499 mm x 2.096 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 |
| Grado de protección NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Código IK | IK09 |
| Número puertas | 1 |
| 2 supportstrips in depth | sí |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 230.159 lb |
| Peso bruto | 241.182 lb |
| Código arancelario | 9403200082 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Características

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Descripción producto | TS ARMARIO 600x2200x600, RAL7035 Standard, con placa de montaje |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|

Aprobaciones

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones | Bureau Veritas Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------|------------|
| Certificados | Superficie |
|--------------|------------|

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explicaciones | Declaración del fabricante Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|