Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8700.060

Laterales, atornillables, acero inoxidable

Estado: 5/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



TS 8700.060 - Laterales, atornillables, acero inoxidable para TS

Laterales, atornillables, acero inoxidable, para TS



Características

Referencia	TS 8700.060
Ventajas	Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Superficie	Pulimentada, grano 400
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Adecuado para	Tipo de armario: TS Altura: = 2.000 mm Profundidad: = 600 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Material básico	Acero inoxidable

© Rittal 2025

Características

Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	28.2
Peso bruto	29.75
EAN	4028177300170
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3