

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

Laterales, atornillables, acero inoxidable

Estado: 15/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.840 - Laterales, atornillables, acero inoxidable para TS

Laterales, atornillables, acero inoxidable, para TS



Características

Referencia	TS 8700.840
Ventajas	Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Superficie	Pulimentada, grano 400
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Adecuado para	Tipo de armario: TS Altura: = 1.800 mm Profundidad: = 400 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Material básico	Acero inoxidable

Características

Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	18 kg
Peso bruto	18.4 kg
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Descripción producto	TS LATERALES INOX. 1800x400 - 2 Uds. 1.4301 (AISI 304)