Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8800.540 Canal para cables

Estado: 2/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



TS 8800.540 - Canal para cables para el perfil vertical TS

Para montaje al perfil vertical del armario, a dos perfiles de armario ensamblados en la zona de ensamblaje.







Características

Referencia	TS 8800.540
Ejecución	Ancho 100 mm para montaje a dos perfiles de armario ensamblados en la zona de ensamblaje.
Ventajas	Los puntos de fijación del canal para cables se han adaptado al troquelado del sistema TS. De esta forma no es necesario realizar taladros, como ocurre con los canales DIN Los puntos de rotura preestablecidos en los perfiles se orientan a la combinación con los canales para cables para placa de montaje Un punto de rotura adicional a la altura de la placa de montaje permite la entrada directa en el canal para cables
Material	PVC duro Baja inflamabilidad, autoextinguible
Color	Semejante RAL 7030
Unidad de envase	Canal para cables con tapa
Bar width	5.5 mm
Slot width	4.5 mm
Observación	Puede cortarse para otras dimensiones de armarios.

© Rittal 2025

Características

Dimensiones	Anchura: 100 mm
	Altura: 1.600 mm
	Profundidad: 80 mm
Adecuado para	Tipo de armario: TS
	VX SE
	PC
	IW
	Altura: ≤ 1.800 mm
Campo de temperatura de servicio	60 °C
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	8.192
Peso bruto	8.623
Código arancelario	73269098
EAN	4028177238008
ECLASS 8.0	27400703

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3